


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1581.000

Flange passacavi in plastica

Stato: 25/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1581.000 - Flange passacavi in plastica con fori pretranciati

Con forature PG pretranciate per bocchettoni pressacavi.



Caratteristiche

Codice prodotto	KL 1581.000
Descrizione prodotto	Con forature PG pretranciate per bocchettoni pressacavi. Utilizzare la guarnizione delle flange passacavi standard.
Materiale	ABS
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	12
Numero x diametro PG	12 x 13.5
Dimensioni	Larghezza: 220 mm Profondità: 90 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: KL
Flangia	Grandezza: 2
Range temperatura di esercizio	-40 °C...70 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55 con montaggio a regola d'arte
Confezione	5 pz.

Caratteristiche

Peso netto	0,505 kg
Peso lordo	0,604 kg
Codice tariffa doganale	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Descrizione prodotto	KL 5 Flangie Passacavi 90X220
