### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1581.100 Flangia metallica

Stato: 25/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# SZ 1581.100 - Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite, grado di protezione IP 66 con montaggio nella posizione normale (inferiore).

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 1581.100
Descrizione prodotto	Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	12 x M20
Dimensioni	Larghezza: 221 mm Profondità: 90 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: KL
Flangia	Grandezza: 2
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 quando la flangia viene montata in posizione normale (inferiore)
Number knockouts	12
Metric diameter	M20
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.23
Peso lordo	0.25
Codice tariffa doganale	73079100
EAN	4028177390843

© Rittal 2025

### Caratteristiche

E-Number Sweden	E3404794	
ETIM 9	EC000211	
ETIM 8	EC000211	
ECLASS 8.0	27142421	

© Rittal 2025 3