

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1581.100

## Flangia metallica

Stato: 22/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1581.100 - Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite, grado di protezione IP 66 con montaggio nella posizione normale (inferiore).

## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 1581.100
Descrizione prodotto	Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	12 x M20
Dimensioni	Larghezza: 221 mm Profondità: 90 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: KL
Flangia	Grandezza: 2
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 quando la flangia viene montata in posizione normale (inferiore)
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,23 kg
Peso lordo	0,25 kg
Codice tariffa doganale	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Caratteristiche

---

Descrizione prodotto

SZ Flangia Pre-Forata