## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 1581.200 Flangia metallica

Stato: 4/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# SZ 1581.200 - Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite, grado di protezione IP 66 con montaggio nella posizione normale (inferiore).

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 1581.200
Descrizione prodotto	Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	12 x M20
Dimensioni	Larghezza: 220 mm Profondità: 90 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: KX
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55 con montaggio a regola d'arte
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12K
Number knockouts	12
Metric diameter	M20
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.23
Peso lordo	0.24
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,2 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025 2

#### Caratteristiche

Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73079100
EAN	4028177940536
E-Number Sweden	E3465317
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

## Approvazioni

Approvazioni UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3