Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





KL 1582.000 Flange passacavi in plastica

Stato: 23/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



KL 1582.000 - Flange passacavi in plastica con fori pretranciati

Con forature PG pretranciate per bocchettoni pressacavi.



Caratteristiche

Codice prodotto	KL 1582.000
Descrizione prodotto	Con forature PG pretranciate per bocchettoni pressacavi. Utilizzare la guarnizione delle flange passacavi standard.
Materiale	ABS
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo	6
metrico	2
	2
Numero x diametro PG	6 x 13.5
	2 x 16
	2 x 21
Dimensioni	Larghezza: 220 mm
	Profondità: 90 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: KL
Flangia	Grandezza: 2
Range temperatura di esercizio	-40 °C70 °C

© Rittal 2025

Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55 con montaggio a regola d'arte
Number knockouts	6
	2
	2
Confezione	5 pz.
Peso netto	0.5
Peso lordo	0.581
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177010901
E-Number Sweden	E3404716
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3