


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1582.000

# Flange passacavi in plastica

Stato: 23/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1582.000 - Flange passacavi in plastica con fori pretranciati

Con forature PG pretranciate per bocchettoni pressacavi.



## Caratteristiche

Codice prodotto	KL 1582.000
Descrizione prodotto	Con forature PG pretranciate per bocchettoni pressacavi. Utilizzare la guarnizione delle flange passacavi standard.
Materiale	ABS
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	6 2 2
Numero x diametro PG	6 x 13.5 2 x 16 2 x 21
Dimensioni	Larghezza: 220 mm Profondità: 90 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: KL
Flangia	Grandezza: 2
Range temperatura di esercizio	-40 °C...70 °C

# Caratteristiche

---

Grado di protezione IP secondo EN 60 529 IP 55 con montaggio a regola d'arte

---

Confezione 5 pz.

---

Peso netto 0,5 kg

---

Peso lordo 0,581 kg

---

Codice tariffa doganale 73269098

---

ETIM 9 EC000211

---

ETIM 8 EC000211

---

ECLASS 8.0 27142421

---

Descrizione prodotto KL 5 Flangie Passacavi 90X220