Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 1590.010 Staffa di fissaggio a parete

Stato: 2/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 1590.010 - Staffa di fissaggio a parete per AX lamiera d'acciaio, KX lamiera d'acciaio, AX IT, EL

Per il fissaggio dei contenitori in lamiera d'acciaio AX e KX.

Caratteristiche

| Codice prodotto | SZ 1590.010 |
|--------------------------------|--|
| Descrizione prodotto | Per il fissaggio dei contenitori in lamiera d'acciaio AX e KX. |
| Vantaggi | Avvitamento diretto dal retro con una vite autofilettante nella foratura dell'armadio |
| Materiale | Lamiera d'acciaio, zincata |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Distanza dalla parete | 10 mm |
| Adatti per | Tipo di contenitore: AX Lamiera d'acciaio KX Lamiera d'acciaio Armadi compatti da parete AX in 3 parti |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| Confezione | 4 pz. |
| Peso netto | 0.132 |
| Peso lordo | 0.168 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 0,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 83025000 |
| EAN | 4028177938045 |
| E-Number Sweden | E3465246 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| | |

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

| ETIM 8 | EC002625 |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189234 |

Approvazioni

| Approvazioni | DNV-GL |
|--------------|------------------|
| | UL + C-UL - FTTA |

© Rittal 2025 3