

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




## HD 1684.600

### Contenitori per pulsanti HD

Stato: 12/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

# HD 1684.600 - Contenitori per pulsanti HD

Contenitore con quattro fori per pulsanti, specifico per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande. Guarnizione in silicone lungo tutto il bordo esterno senza alcun spazio vuoto tra contenitore e coperchio. Chiusura rapida a vite con testa esagonale idonea agli standard igienici.



## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto               | HD 1684.600   |
| Esecuzione                    | Contenitori Hygienic Design   |
| Materiale                     | Contenitore e coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Attacco filettato: acciaio inox<br>Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600 |
| Superficie                    | Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 400, rugosità < 0,8 µm<br>Guarnizione: blu (RAL 5010)  |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore chiuso su tutti i lati<br>Coperchio con feritoia per pulsantiere<br>Guarnizione e attacco filettato (forniti non montati)   |
| Dimensioni                    | Larghezza anteriore: 100 mm<br>Larghezza (posteriore): 122 mm<br>Altezza frontale: 280 mm<br>Altezza posteriore: 302 mm<br>Profondità: 90 mm  |
| Distanza tra i fori           | 60 mm   |

## Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Forature (quantità per diametro)          | 4 x 22,5 mm  |
| Codice IK                                 | IK08   |
| Materiale di base                         | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)   |
| Chiusura                                  | Esecuzione della chiusura: Chiusura rapida a vite con testa esagonale idonea agli standard igienici<br>Numero di chiusure: 4 |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 66<br>IP X9   |
| Protection category NEMA                  | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13   |
| Type rating secondo UL 50E                | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13   |
| Confezione                                | 1 pz.  |
| Peso netto                                | 1.78   |
| Peso lordo                                | 1.98   |
| Codice tariffa doganale                   | 84879090   |
| EAN                                       | 4028177958692  |
| ETIM 9                                    | EC002713   |
| ETIM 8                                    | EC002713   |
| ECLASS 8.0                                | 27180101   |

# Approvazioni

|              |   |
|--------------|---|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)  |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |