

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1920.500

Contenitori da parete EL, in 2 parti

Stato: 9/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 1920.500 - Contenitori da parete EL, in 2 parti con telaio girevole

Contenitore da parete, 2 parti, con telaio girevole. Grado di protezione IP 55.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	EL 1920.500
Esecuzione	con telaio girevole
Descrizione prodotto	Contenitore da parete con accessibilità ottimale dal telaio girevole.
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Telaio girevole: Lamiera d'acciaio Porta frontale: profilo in estruso di alluminio, vetro acrilico spessore 3 mm
Superficie	Contenitore e telaio girevole: trattamento di fondo e verniciatura a polvere Portina frontale: anodizzata
Colore	Contenitore e telaio girevole: RAL 7035 Porta anteriore: argentata
Parti incluse nella fornitura	Contenitore Porta frontale Telaio girevole 482,6 mm (19"), montato Accessori di fissaggio inclusi
Unità di altezza	11 HE
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 600 mm Profondità: 369 mm
Profondità di installazione	270 mm
Dimensioni utili per il montaggio	Larghezza utile: 537 mm Altezza utile: 537 mm
Materiale di base	Alluminio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55

Caratteristiche

OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME	67 - 97 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	25.4
Peso lordo	26.7
EAN	4028177462908
ECLASS 8.0	27142408

Approvazioni

Approvazioni	Lloyds Register of Shipping
--------------	-----------------------------