


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 2102.320**

**Unità di ventilazione**

Stato: 25/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 2102.320 - Unità di ventilazione per tetto modulare, in due parti

Unità di ventilazione per tetto modulare con ventilatori (aerazione forzata).

## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 2102.320
Descrizione prodotto	Per la ventilazione forzata: un supporto di ventilazione precablatato con cavo di connessione da 2,5 m, due motori del ventilatore e aperture aggiuntive. Un aumento della portata d'aria è possibile con il kit di ventilazione supplementare.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Portata del ventilatore (in aspirazione libera)	1514
Portata d'aria per ventilatore (aspirazione libera)	160/180
Adatti per	Larghezza: < 600 mm Profondità: < 600 mm
Range temperatura di esercizio	-10 °C...55 °C
Confezione	1 pz.
Peso netto	3.14
Peso lordo	3.34
Codice tariffa doganale	84145915
EAN	4028177015067
ECLASS 8.0	27180716

## Approvazioni

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità