


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2246.605

Contenitori da parete EL, in 3 parti

Stato: 14/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2246.605 - Contenitori da parete EL, in 3 parti con piastra di montaggio e profilati, installazione fissa

Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: Flangia di copertura cieca, superiore e inferiore, piastra di montaggio inclusa. Grado di protezione IP 55.

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | EL 2246.605 |
| Esecuzione | Contenitori da parete IT con piastra di montaggio e profilati, installazione fissa |
| Descrizione prodotto | Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte girevole. |
| Materiale | Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm |
| Superficie | Verniciatura a polvere |
| General colour | RAL 7035 |
| Colore | Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035 Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia) |
| Parti incluse nella fornitura | Struttura a parete con flangia di copertura cieca superiore e inferiore, e piastra di montaggio (fornita non montata) Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa Porta trasparente Design 1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5 Maniglia Comfort serie Mini per inserti di chiusura Serratura a chiave 3524 E |
| Unità di altezza | 6 HE |
| Dimensioni | Larghezza: 600 mm Altezza: 345 mm Profondità: 373 mm |
| Profondità di installazione | 320 mm |

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Dimensioni utili per il montaggio | Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 282 mm |
| Profondità parte incernierata | 216 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 485 mm x 299 mm |
| Profondità della struttura a parete | 135 mm |
| Codice IK | IK08 |
| Capacità di carico statico della parte incernierata | 300 N |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 55 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 23,719 kg |
| Peso lordo | 24,967 kg |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Descrizione prodotto | EL contenitore da parete 3 parti 6HE |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|--------------|---|