Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2260.955

Armadi compatti da parete AX in 3 parti

Stato: 10/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AX 2260.955 - Armadi compatti da parete AX in 3 parti con filtro di uscita Blue e+

La soluzione di fornitura dei contenitori a parete AX in 3 parti riduce la complessità e aumenta la flessibilità. Grazie al sistema modulare AX/VX, gli armadi sono adatti a diverse applicazioni. La struttura in tre parti garantisce un facile accesso.







2

Caratteristiche

Codice prodette	AV 2260 0EE		
Codice prodotto	AX 2260.955		
Esecuzione	Contenitori da parete IT		
Materiale	Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm		
Superficie	Verniciatura a polvere		
Colore	Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035		
	Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)		
Parti incluse nella fornitura	Struttura a parete: Flangia di copertura, cieca, superiore e inferiore Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa		
	Porta trasparente Design Chiusura porta trasparente : chiusura di sicurezza 3524 E		
	Chiusura parte centrale: doppio pettine da 3 mm		
	2 filtri di uscita Blue e+ 3238.300 (forniti sciolti)		
	Maniglia Comfort Mini		
Unità di altezza	9 HE		

© Rittal 2025

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 478 mm Profondità: 573 mm	
Profondità di installazione	520 mm	
Dimensioni utili per il montaggio	Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 417 mm	
Profondità parte incernierata	416 mm	
Profondità della struttura a parete	135 mm	
Numero di chiusure	1	
Codice IK	IK08	
Capacità di carico statico della parte incernierata	450 N	
Capacità di carico statico della parete	150 N	
Materiale di base	Lamiera d'acciaio	
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Maniglia Comfort Mini Inserto di chiusura: Inserto di sicurezza, chiusura a chiave n. 3524 E	
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore	
Codice tariffa doganale	94032080	
EAN	4028177994096	

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità	

© Rittal 2025 3