

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.240

Armadi compatti da parete AX in 3 parti


Stato: 21/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES > POWER DISTRIBUTION > CLIMATE CONTROL > IT INFRASTRUCTURE > SOFTWARE & SERVICES

AX 2261.240 - Armadi compatti da parete AX in 3 parti

La soluzione di fornitura dei contenitori a parete AX a tre elementi riduce la complessità e aumenta la flessibilità. Grazie al sistema modulare AX/VX, gli armadi sono adatti a diverse applicazioni. La struttura in tre parti garantisce un facile accesso.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | AX 2261.240 |
| Esecuzione | Contenitori da parete IT |
| Materiale | Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm |
| Superficie | Verniciatura a polvere |
| Colore | Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035 Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia) |
| Parti incluse nella fornitura | Struttura a parete: Flangia di copertura, cieca, superiore e inferiore Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa Porta trasparente Design Chiusura parte centrale: doppio pettine da 3 mm Chiusura porta trasparente : chiusura di sicurezza 3524 E Maniglia Comfort Mini |
| Unità di altezza | 12 HE |

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Larghezza: 600 mm Altezza: 612 mm Profondità: 473 mm |
| Profondità di installazione | 420 mm |
| Dimensioni utili per il montaggio | Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 551 mm |
| Profondità parte incernierata | 316 mm |
| Profondità della struttura a parete | 135 mm |
| Numero di chiusure | 1 |
| Capacità di carico statico della parte incernierata | 600 N |
| Capacità di carico statico della parete | 200 N |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Chiusura | Esecuzione della chiusura: Maniglia Comfort Mini Inserto di chiusura: Inserto di sicurezza, chiusura a chiave n. 3524 E. |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 34 |
| Peso lordo | 34.833 |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| EAN | 4028177983366 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità