


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2262.150

# Armadi compatti da parete AX in 3 parti

Stato: 17/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2262.150 - Armadi compatti da parete AX in 3 parti

La soluzione di fornitura dei contenitori a parete AX a tre elementi riduce la complessità e aumenta la flessibilità. Grazie al sistema modulare AX/VX, gli armadi sono adatti a diverse applicazioni. La struttura in tre parti garantisce un facile accesso.



## Caratteristiche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto               | AX 2262.150  |
| Esecuzione                    | Contenitori da parete IT   |
| Materiale                     | Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm   |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere   |
| Colore                        | Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035<br>Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)   |
| Parti incluse nella fornitura | Struttura a parete: Flangia di copertura, cieca, superiore e inferiore<br>Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa<br>Porta trasparente Design<br>Chiusura parte centrale: doppio pettine da 3 mm<br>Chiusura porta trasparente : chiusura di sicurezza 3524 E<br>Maniglia Comfort per inserti di chiusura e chiusura su 2 punti |
| Unità di altezza              | 21 HE  |
| Dimensioni                    | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 1.012 mm<br>Profondità: 573 mm   |
| Profondità di installazione   | 520 mm   |

# Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Dimensioni utili per il montaggio                   | Larghezza utile: 502 mm<br>Altezza utile: 951 mm   |
| Profondità parte incernierata                       | 416 mm   |
| Profondità della struttura a parete                 | 135 mm   |
| Numero di chiusure                                  | 1  |
| Capacità di carico statico della parte incernierata | 750 N  |
| Capacità di carico statico della parete             | 250 N  |
| Materiale di base                                   | Lamiera d'acciaio  |
| Chiusura  | Esecuzione della chiusura: Chiusura su 2 punti<br>Inserto di chiusura: Maniglia Comfort e blocco di chiusura su due punti            |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529            | IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore  |
| Confezione  | 1 pz.  |
| Peso netto  | 50 kg  |
| Peso lordo  | 52,66 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                             | 208,6 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Nota sulla classificazione PCF                      | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato                 |
| Codice tariffa doganale                             | 94032080   |
| ETIM 9  | EC002500   |
| ETIM 8  | EC002500   |
| ECLASS 8.0  | 27180101   |
| Descrizione prodotto                                | AX Armadi da parete in 3 parti, LxAxP 600x1012x573 mm, 21 HE, sezione a parete con flangia cieca sopra e sotto, con maniglia Comfort |

# Approvazioni

---

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità