
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2317.000

Guide portanti TH 35/7,5


Stato: 8/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2317.000 - Guide portanti TH 35/7,5 secondo EN 60 715

Lunghezza adatta alle larghezza del contenitore.



Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2317.000
Esecuzione	TH 35/7,5
Descrizione prodotto	Lunghezza adatta alle larghezza del contenitore.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Lunghezza profilato portante	387 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX KX AE KL KL-HD Larghezza: = 400 mm
Confezione	10 pz.
Peso netto	1,08 kg
Peso lordo	1,251 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098

Caratteristiche

ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189234
Descrizione prodotto	SZ Guida portante TH 35/7,5 secondo EN 60 715, per L: 400 mm, lunghezza 387 mm