

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 2324.235

Telaio girevole grande con flangia

Stato: 25/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 2324.235 - Telaio girevole grande con flangia per armadi TS, VX SE, con larghezza 800 mm

Per armadi con larghezza di 800 mm, 22 - 45 HE, con flangia, per il montaggio di componenti interni da 482,6 mm (19").



Caratteristiche

Codice prodotto	SR 2324.235
Esecuzione	Piano da 19" centrale
Descrizione prodotto	Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Telaio: zincato Flangia: verniciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Incl. sistema di chiusura ad aste con inserto a doppio pettine Materiale di fissaggio
Possibili installazioni	In TS/SE con angolo di apertura di 180°
Indicazioni per il montaggio	A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis di sistema TS 23 x 73 mm o 17 x 73 mm

Caratteristiche

Nota	Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi» Negli armadi TS, SE a doppia porta con altezza 1800 o 2200 mm, devono essere installati telai di una taglia più piccola a causa dell'ingombro del sistema di chiusura.
Adatti per	Tipo di contenitore: TS VX SE Larghezza: = 800 mm Altezza: ≥ 1.200 mm
Unità di altezza	22 HE
Adatta per tipo di contenitore	TS VX SE
Confezione	1 pz.
Peso netto	13,846 kg
Peso lordo	14,575 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	SR Telaio girevole, totale, con flangia passacavi, per TS, VX SE, per L: 800 mm, 22 HE, montaggio centrale