


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2379.600 Piano ribaltabile

Stato: 4/05/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2379.600 - Piano ribaltabile per tastiera e mouse

Per l'installazione in porte larghe 600 e 800 mm e negli armadi e nei telai girevoli da 19".



## Caratteristiche

Nr. d'ord.	SZ 2379.600
Materiale	Coperchio ribaltabile: Lamiera d'acciaio Lamiera: fusione di alluminio Vano: profilo in alluminio estruso
Superficie	Parte ribaltabile, elementi laterali: Verniciatura bucciata Vano: anodizzato naturale
Colore	Parte ribaltabile, elementi laterali: RAL 7035
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Altezza: 355 mm Profondità: 126 mm
Dimensioni max. tastiera (LxAxP)	405 x 50 x 250 mm
Per porte larghe	600 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Confezione	1 pz.
Peso netto	7.388
Peso lordo	7.777
Codice tariffa doganale	76169990

# Caratteristiche

---

EAN	4028177319295
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

---

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità UK