

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2388.100

## Morsetti schermati EMC

Stato: 26/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2388.100 - Morsetti schermati EMC

Montaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi: E' sufficiente premere il morsetto schermato EMC contro lo schermo del cavo e agganciarlo alla guida. Le variazioni dei diametri degli schermi sono perfettamente compensate dalle molle dei morsetti.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2388.100
Descrizione prodotto	Non è richiesto alcun attrezzo di montaggio: è sufficiente premere il morsetto contro lo schermo del cavo e agganciarlo alla guida. Le variazioni dei diametri degli schermi sono perfettamente compensate dalle molle dei morsetti EMC.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Diametro schermo (min.)	3 - 10 mm
Confezione	10 pz.
Peso netto	0,11 kg
Peso lordo	0,123 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002020
ETIM 8	EC002020
ECLASS 8.0	27141150
Descrizione prodotto	SZ Morsetti Schermati EMC, per Diametro Schermi 3-10 mm