


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.650

Guida

Stato: 25/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.650 - Guida per morsetto schermato EMC

Guida accessoriata per creare un contatto EMC dei cavi passanti e per limitarne la trazione.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto | SZ 2388.650 |
| Esecuzione | Profili portanti a C per l'installazione di fascette reggicavi Fessure dentellate con passo meccanico da 40 mm per la raccolta dei cavi tramite fascette serracavi |
| Descrizione prodotto | Guida accessoriata per creare un contatto EMC dei cavi passanti e per limitarne la trazione. |
| Vantaggi | Un contatto supplementare è possibile tramite i fori (Ø 9 mm) disponibili a sinistra e a destra della guida Predisposizione per il montaggio del morsetto reggicavi schermato EMC senza l'ausilio di attrezzi |
| Materiale | Profilo in alluminio estruso |
| Superficie | Passivata senza cromo |
| Parti incluse nella fornitura | 1 guida 2 staffa portante Materiale di fissaggio |
| Lunghezza | 553 mm |
| Possibili installazioni | sul profilato orizzontale/verticale degli armadi Sulla piastra di montaggio, anche senza staffa portante |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX TS Larghezza: = 600 mm |
| Confezione | 1 pz. |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto | 0,5 kg |
| Peso lordo | 0,58 kg |
| Codice tariffa doganale | 76042990 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Descrizione prodotto | SZ Guida per Morsetto Schermato EMC E Limitazione della Trazione, per L 600 mm |