

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2388.850

## Guida

Stato: 30/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2388.850 - Guida per morsetto schermato EMC

Guida accessoriata per creare un contatto EMC dei cavi passanti e per limitarne la trazione.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2388.850
Esecuzione	Profili portanti a C per l'installazione di fascette reggicavi Fessure dentellate con passo meccanico da 40 mm per la raccolta dei cavi tramite fascette serracavi
Descrizione prodotto	Guida accessoriata per creare un contatto EMC dei cavi passanti e per limitarne la trazione.
Vantaggi	Un contatto supplementare è possibile tramite i fori (Ø 9 mm) disponibili a sinistra e a destra della guida Predisposizione per il montaggio del morsetto reggicavi schermato EMC senza l'ausilio di attrezzi
Materiale	Profilo in alluminio estruso
Superficie	Passivata senza cromo
Parti incluse nella fornitura	1 guida 2 staffa portante Materiale di fissaggio
Lunghezza	753 mm
Possibili installazioni	sul profilato orizzontale/verticale degli armadi Sulla piastra di montaggio, anche senza staffa portante
Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS Larghezza: = 800 mm
Confezione	1 pz.

## Caratteristiche

Peso netto	0.63
Peso lordo	0.68
Codice tariffa doganale	76042990
EAN	4028177698925
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234