


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2400.910 Guarnizioni di tenuta

Stato: 4/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2400.910 - Guarnizioni di tenuta per passacavi ermetici

Per cavi precablati e conduttori con connettori. Installabile su feritoie per connettori da 24 o 16 poli nelle piastre modulari per setto divisorio e flange in metallo.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2400.910
Descrizione prodotto	Per cavi precablati e conduttori con connettori. Installabile su feritoie per connettori da 24 o 16 poli nelle piastre modulari per setto divisorio e flange in metallo.
Vantaggi	I singoli cavi sono possono essere estesi e sostituiti anche senza smontare la guarnizione di tenuta perimetrale
Materiale	Telaio: poliammide Guarnizione piatta CR
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Feritoia necessaria	16 poli
Number modules 20 x 20	8 pz.
Dimensioni	Larghezza: 120 mm Profondità: 67 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 64
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,105 kg
Peso lordo	0,11 kg

# Caratteristiche

---

Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Descrizione prodotto	SZ Guarnizioni di tenuta per passacavi ermetici, per feritoia 16 poli