


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.000

Bocchettone passacavo HD

Stato: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.000 - Bocchettone passacavo HD

Bocchettone passacavi HD IP 68 (5 bar, 30 min)



Caratteristiche

Codice prodotto	HD 2410.000
Esecuzione	Standard
Vantaggi	La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo efficace il deposito di batteri. Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai bocchettoni in acciaio inox tradizionali.
Applicazioni tipiche	Produzione e confezionamento di generi alimentari tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria farmaceutica) Biotecnologie Industria chimica
Materiale	Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303) Guarnizione: conforme alla FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Dimensioni	Filettatura: M12 x 1,5
Per cavi di Ø	3 - 6,5 mm
Range temperatura di esercizio	-20 °C...100 °C

Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Confezione	5 pz.
Peso netto	0,115 kg
Peso lordo	0,123 kg
Codice tariffa doganale	73181900
ECLASS 8.0	27149109
Descrizione prodotto	HD Bocchettone Passacavi M 12X1,5

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore