


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.001

Bocchettone passacavo HD

Stato: 3/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.001 - Bocchettone passacavo HD

Design più compatto e controdado già incluso nella fornitura.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | HD 2410.001 |
| Esecuzione | Standard |
| Vantaggi | <p>La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo efficace il deposito di batteri.</p> <p>Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai bocchettoni in acciaio inox tradizionali.</p> |
| Applicazioni tipiche | <p>Produzione e confezionamento di generi alimentari</p> <p>tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria farmaceutica)</p> <p>Biotecnologie</p> <p>Industria chimica</p> |
| Materiale | <p>Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303)</p> <p>Guarnizione: EPDM, conforme alla FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR 177.2600</p> |
| Parti incluse nella fornitura | Controdado incluso |
| Dimensioni | Filettatura: M12 x 1,5 |
| Per cavi di Ø | 3 - 6,5 mm |

Caratteristiche

| | |
|--|-----------------------------|
| Range temperatura di esercizio | -20 °C...100 °C |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min) |
| Confezione | 5 pz. |
| Peso netto | 0.095 |
| Peso lordo | 0.134 |
| Codice tariffa doganale | 73072980 |
| EAN | 4028177928640 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

Approvazioni

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Approvazioni | UR + C-UR (recognized) VDE |
|--------------|-------------------------------|