## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# HD 2410.031 Bocchettone passacavo HD

Stato: 10/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)




## HD 2410.031 - Bocchettone passacavo HD

Design più compatto e controdado già incluso nella fornitura.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	HD 2410.031
Esecuzione	Standard
Vantaggi	La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo
	efficace il deposito di batteri.
	Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai
	bocchettoni in acciaio inox tradizionali.
Applicazioni tipiche	Produzione e confezionamento di generi alimentari
	tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria
	farmaceutica)
	Biotecnologie
	-
	Industria chimica
Materiale	Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303)
	Guarnizione: EPDM, conforme alla FDA (Food and Drug
	Administration) 21 CFR 177.2600
Parti incluse nella fornitura	Controdado incluso
Dimensioni	Filettatura: M25 x 1,5
Per cavi di Ø	12 - 17 mm

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Range temperatura di esercizio	-20 °C100 °C
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Type rating secondo UL 50E	Type 1
	Type 2
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 12K
	Type 13
Confezione	5 pz.
Peso netto	0.545
Peso lordo	0.548
Codice tariffa doganale	73072980
EAN	4028177928695
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

## Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
	VDE

© Rittal 2025 3