

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.031

Bocchettone passacavo HD

Stato: 11/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.031 - Bocchettone passacavo HD

Design più compatto e controdado già incluso nella fornitura.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | HD 2410.031 |
| Esecuzione | Standard |
| Vantaggi | La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo efficace il deposito di batteri. Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai bocchettoni in acciaio inox tradizionali. |
| Applicazioni tipiche | Produzione e confezionamento di generi alimentari tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria farmaceutica) Biotecnologie Industria chimica |
| Materiale | Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303) Guarnizione: EPDM, conforme alla FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR 177.2600 |
| Parti incluse nella fornitura | Controdado incluso |
| Dimensioni | Filettatura: M25 x 1,5 |
| Per cavi di Ø | 12 - 17 mm |

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Range temperatura di esercizio | -20 °C...100 °C |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min) |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K Type 13 |
| Confezione | 5 pz. |
| Peso netto | 0,545 kg |
| Peso lordo | 0,548 kg |
| Codice tariffa doganale | 73072980 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Descrizione prodotto | HD Pressacavi M25X1,5 Completo di controdado per Cavo Ø 12-17 mm |

Approvazioni

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) VDE |
|--------------|---------------------------|