

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.031

## Bocchettone passacavo HD

Stato: 8/07/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.031 - Bocchettone passacavo HD

Design più compatto e controdado già incluso nella fornitura.



## Caratteristiche

Codice prodotto	HD 2410.031
Esecuzione	Standard
Vantaggi	La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo efficace il deposito di batteri. Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai bocchettoni in acciaio inox tradizionali.
Applicazioni tipiche	Produzione e confezionamento di generi alimentari tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria farmaceutica) Biotecnologie Industria chimica
Materiale	Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303) Guarnizione: EPDM, conforme alla FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR 177.2600
Parti incluse nella fornitura	Controdado incluso
Dimensioni	Filettatura: M25 x 1,5
Per cavi di Ø	12 - 17 mm

# Caratteristiche

Range temperatura di esercizio	-20 °C...100 °C
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K Type 13
Confezione	5 pz.
Peso netto	0,545 kg
Peso lordo	0,548 kg
Codice tariffa doganale	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Descrizione prodotto	HD Pressacavi M25X1,5 Completo di controdado per Cavo Ø 12-17 mm

# Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) VDE
--------------	---------------------------