

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.




**HD 2410.031**

**Bocchettone passacavo HD**

Stato: 1/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

# HD 2410.031 - Bocchettone passacavo HD

Design più compatto e controdado già incluso nella fornitura.



## Caratteristiche

Codice prodotto	HD 2410.031
Esecuzione	Standard
Vantaggi	<p>La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo efficace il deposito di batteri.</p> <p>Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai bocchettoni in acciaio inox tradizionali.</p>
Applicazioni tipiche	<p>Produzione e confezionamento di generi alimentari</p> <p>tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria farmaceutica)</p> <p>Biotecnologie</p> <p>Industria chimica</p>
Materiale	<p>Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303)</p> <p>Guarnizione: EPDM, conforme alla FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR 177.2600</p>
Parti incluse nella fornitura	Controdado incluso
Dimensioni	Filettatura: M25 x 1,5
Per cavi di Ø	12 - 17 mm

## Caratteristiche

Range temperatura di esercizio	-20 °C...100 °C
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K Type 13
Confezione	5 pz.
Peso netto	0.545
Peso lordo	0.548
Codice tariffa doganale	73072980
EAN	4028177928695
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

## Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) VDE
--------------	---------------------------