

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.121

Bocchettone passacavo HD

Stato: 8/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.121 - Bocchettone passacavo HD

Design più compatto e controdado già incluso nella fornitura.



Caratteristiche

Codice prodotto	HD 2410.121
Esecuzione	EMC
Vantaggi	La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo efficace il deposito di batteri. Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai bocchettoni in acciaio inox tradizionali.
Applicazioni tipiche	Produzione e confezionamento di generi alimentari tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria farmaceutica) Biotecnologie Industria chimica
Materiale	Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303) Guarnizione: EPDM, conforme alla FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR 177.2600
Parti incluse nella fornitura	Controdado incluso
Dimensioni	Filettatura: M20 x 1,5
Per cavi di Ø	6 - 12 mm

Caratteristiche

Range temperatura di esercizio	-20 °C...100 °C
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K Type 13
Confezione	5 pz.
Peso netto	0,3 kg
Peso lordo	0,332 kg
Codice tariffa doganale	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Descrizione prodotto	HD EMC Pressacavi M20X1,5 Completo di controdado per Cavo Ø 6-12 mm

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) VDE
--------------	---------------------------