Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 2410.131 Bocchettone passacavo HD

Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)




HD 2410.131 - Bocchettone passacavo HD

Design più compatto e controdado già incluso nella fornitura.







Caratteristiche

Codice prodotto	HD 2410.131		
Esecuzione	EMC		
Vantaggi	La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo efficace il deposito di batteri. Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai bocchettoni in acciaio inox tradizionali.		
Applicazioni tipiche	Produzione e confezionamento di generi alimentari tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria farmaceutica) Biotecnologie Industria chimica		
Materiale	Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303) Guarnizione: EPDM, conforme alla FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR 177.2600		
Parti incluse nella fornitura	Controdado incluso		
Dimensioni	Filettatura: M25 x 1,5		
Per cavi di Ø	12 - 17 mm		

© Rittal 2025

Caratteristiche

Range temperatura di esercizio	-20 °C100 °C
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Type rating secondo UL 50E	Type 1
	Type 2
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 12K
	Type 13
Confezione	5 pz.
Peso netto	0.54
Peso lordo	0.581
Codice tariffa doganale	73072980
EAN	4028177928664
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)	
	VDE	

© Rittal 2025 3