


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.090

Bocchettoni passacavi EMC

Stato: 12/03/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.090 - Bocchettoni passacavi EMC

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2411.090
Esecuzione	Bocchettoni passacavi, PG
Descrizione prodotto	La guaina di protezione del cavo è asportabile nel punto di connessione oppure è rimovibile totalmente quando si trova all'interno dell'armadio. La schermatura del cavo rimane inalterata nell'armadio. Il controdado, fornito a corredo, quando viene avvitato incide automaticamente gli strati di vernice dell'armadio così da generare una connessione conduttiva.
Materiale	Ottone Guarnizione: CR/NBR
Superficie	Nichelata
Nota	Diametro minimo schermo = diametro del cavo meno il diametro della guaina di rivestimento del cavo
Diametro min. cavo	4 mm
Diametro cavi max	8 mm
Grado di protezione IP 69K	IP 69K
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68
Diametro schermo (min.)	3 mm
Confezione	5 pz.
Peso netto	0,1 kg
Peso lordo	0,11 kg
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC000441

Caratteristiche

ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------