


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.601

Bocchettoni pressacavi in poliammide

Stato: 14/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.601 - Bocchettoni pressacavi in poliammide

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2411.601
Vantaggi	Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio. Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi
Materiale	Poliammide 6 Guarnizione: CR/NBR
Colore	RAL 7035
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensioni	Altezza: 22 mm
Filettatura	M12 x 1,5
Lunghezza filettatura	8 mm
Diametro min. cavo	3 mm
Diametro cavi max	6,5 mm
Range temperatura di esercizio	-30 °C...100 °C
torque	1,8 Nm
Passo	15 mm
Dimensioni	Filettatura: M12 x 1,5 Lunghezza filettatura: 8 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 4X
Confezione	50 pz.
Peso netto	0,05 kg
Peso lordo	0,22 kg

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Descrizione prodotto	SZ Bocchettone Passacavi In Poliammide M12 X 15 per Diametro Cavi 3-65 mm

Approvazioni

Approvazioni	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK