


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.601**

**Bocchettoni pressacavi in  
poliammide**

Stato: 30/01/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](https://www.ittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2411.601 - Bocchettoni pressacavi in poliammide

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2411.601
Vantaggi	Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio. Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi
Materiale	Poliammide 6 Guarnizione: CR/NBR
Colore	RAL 7035
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensioni	Altezza: 22 mm
Filettatura	M12 x 1,5
Lunghezza filettatura	8 mm
Diametro min. cavo	3 mm
Diametro cavi max	6,5 mm
Range temperatura di esercizio	-30 °C...100 °C
torque	1,8 Nm
Passo	15 mm
Dimensioni	Filettatura: M12 x 1,5 Lunghezza filettatura: 8 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 4X
Confezione	50 pz.
Peso netto	0.05
Peso lordo	0.22

# Caratteristiche

---

Codice tariffa doganale 39269097

EAN 4028177810013

ETIM 9 EC000441

ETIM 8 EC000441

ECLASS 8.0 27149109

# Approvazioni

---

Approvazioni CSA + CSAus  
UR + C-UR (recognized)  
VDE

---

Spiegazioni Dichiarazione di conformità  
Dichiarazione di conformità UK