Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2411.611

Bocchettoni pressacavi in poliammide

Stato: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2411.611 - Bocchettoni pressacavi in poliammide

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2411.611
Vantaggi	Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio. Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi
Materiale	Poliammide 6 Guarnizione: CR/NBR
Colore	RAL 7035
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensioni	Altezza: 30 mm
Filettatura	M16 x 1,5
Lunghezza filettatura	10 mm
Diametro min. cavo	5 mm
Diametro cavi max	10 mm
Range temperatura di esercizio	-30 °C100 °C
torque	2,5 Nm
Passo	22 mm
Dimensioni	Filettatura: M16 x 1,5 Lunghezza filettatura: 10 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 4X
Confezione	50 pz.
Peso netto	0.5
Peso lordo	0.546

© Rittal 2025

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177810006
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvazioni

Approvazioni	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3