Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2411.631

Bocchettoni pressacavi in poliammide

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2411.631 - Bocchettoni pressacavi in poliammide

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2411.631
Vantaggi	Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio. Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione de cavi
Materiale	Poliammide 6 Guarnizione: CR/NBR
Colore	RAL 7035
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensioni	Altezza: 35,5 mm
Filettatura	M25 x 1,5
Lunghezza filettatura	8 mm
Diametro min. cavo	10 mm
Diametro cavi max	17 mm
Range temperatura di esercizio	-30 °C100 °C
torque	5 Nm
Passo	29 mm
Dimensioni	Filettatura: M25 x 1,5 Lunghezza filettatura: 8 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

© Rittal 2025

Caratteristiche

Confezione	25 pz.
Peso netto	0.475
Peso lordo	0.495
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177820753
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvazioni

Approvazioni	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3