



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.811

## Bocchettoni pressacavi

Stato: 13/01/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](https://ittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.811 - Bocchettoni pressacavi

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2411.811
Vantaggi	Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio. Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi
Materiale	Ottone Guarnizione: CR/NBR
Superficie	Nichelata
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensioni	Altezza: 28 mm
Filettatura	M16 x 1,5
Lunghezza filettatura	7 mm
Diametro min. cavo	5 mm
Diametro cavi max	10 mm
Range temperatura di esercizio	-40 °C...100 °C
torque	9 Nm
Passo	20 mm
Dimensioni	Filettatura: M16 x 1,5 Lunghezza filettatura: 7 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 4X
Confezione	15 pz.
Peso netto	0.3
Peso lordo	0.451

## Caratteristiche

---

Codice tariffa doganale 74198090

---

EAN 4028177810082

---

ETIM 9 EC000441

---

ETIM 8 EC000441

---

ECLASS 8.0 27149109

## Approvazioni

---

Approvazioni UR + C-UR (recognized)  
VDE

---

Spiegazioni Dichiarazione di conformità  
Dichiarazione di conformità UK