


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.831

Bocchettoni pressacavi

Stato: 11/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.831 - Bocchettoni pressacavi

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2411.831
Vantaggi	Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio. Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi
Materiale	Ottone Guarnizione: CR/NBR
Superficie	Nichelata
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensioni	Altezza: 30,5 mm
Filettatura	M25 x 1,5
Lunghezza filettatura	8 mm
Diametro min. cavo	11 mm
Diametro cavi max	17 mm
Range temperatura di esercizio	-40 °C...100 °C
torque	14 Nm
Passo	27 mm
Dimensioni	Filettatura: M25 x 1,5 Lunghezza filettatura: 8 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

Caratteristiche

Confezione	10 pz.
Peso netto	0,45 kg
Peso lordo	0,571 kg
Codice tariffa doganale	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Descrizione prodotto	SZ Bocchettone Passacavi In Ottone M25 X 15 per Diametro Cavi 11-17 mm

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK