

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.851

## Bocchettoni pressacavi

Stato: 3/08/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.851 - Bocchettoni pressacavi

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2411.851
Vantaggi	Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio. Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi
Materiale	Ottone Guarnizione: CR/NBR
Superficie	Nichelata
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensioni	Altezza: 43 mm
Filettatura	M40 x 1,5
Lunghezza filettatura	9 mm
Diametro min. cavo	19 mm
Diametro cavi max	28 mm
Range temperatura di esercizio	-40 °C...100 °C
torque	17 Nm
Passo	43 mm
Dimensioni	Filettatura: M40 x 1,5 Lunghezza filettatura: 9 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

## Caratteristiche

---

Confezione	4 pz.
------------	-------

---

Peso netto	0.64
------------	------

---

Peso lordo	0.692
------------	-------

---

Codice tariffa doganale	74199990
-------------------------	----------

---

EAN	4028177810044
-----	---------------

---

ETIM 9	EC000441
--------	----------

---

ETIM 8	EC000441
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27149109
------------	----------

---

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL (listed) VDE
--------------	---------------------------

---

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---

---