


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.871

## Bocchettoni pressacavi

Stato: 30/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2411.871 - Bocchettoni pressacavi

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2411.871
Vantaggi	Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio. Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi
Materiale	Ottone Guarnizione: CR/NBR
Superficie	Nichelata
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensioni	Altezza: 54 mm
Filettatura	M63 x 1,5
Lunghezza filettatura	14 mm
Diametro min. cavo	34 mm
Diametro cavi max	44 mm
Range temperatura di esercizio	-40 °C...100 °C
torque	50 Nm
Passo	64 mm
Dimensioni	Filettatura: M63 x 1,5 Lunghezza filettatura: 14 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

## Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	0.48
Peso lordo	0.498
Codice tariffa doganale	74198090
EAN	4028177810020
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

## Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK