
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2460.650

Inserto di chiusura

Stato: 8/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2460.650 - Inserto di chiusura

Inserti di chiusura alternativi, ad esempio triangolare, quadro, impronta a cacciavite, Daimler, Fiat, doppio pettine.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2460.650
Esecuzione	A
Materiale	Pressofusione di zinco
Lunghezza	27 mm
Montaggio nel tipo di maniglia	Maniglia Comfort AX Maniglia Comfort Mini AX Maniglia Ergoform-S standard Maniglia Ergoform-S standard per armadietti KS in plastica
Chiusura	Inserto di chiusura: Triangolare 6,5 mm (CNOMO)
Adatta per tipo di contenitore	Contenitori E-Box KX AX AX IT Contenitori di comando AX AX plastica EB BG AE TE TP leggio e alzata TP basamenti Pulpito compatto TP coperchio Pulpito compatto TP porta TP pulpito universale Pulpito compatto CX Alzata pulpito CX Leggio CX Basamento CX
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,019 kg

© Rittal 2026

Caratteristiche

Peso lordo	0,021 kg
Codice tariffa doganale	83016000
ETIM 9	EC000743
ETIM 8	EC000743
ECLASS 8.0	27409218
Descrizione prodotto	SZ Inserto di Chiusura, Esecuzione A, Pressofusione di Zinco, Triangolare 6,5 mm (Cnomo), Lunghezza 27 mm