Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2500.220 Lampada a LED

Stato: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2500.220 - Lampada a LED

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.





Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2500.220
Esecuzione	senza presa di alimentazione
Vantaggi	Illuminazione ottimale dell'intero armadio Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta) Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione
Esecuzione	Connettore ruotabile di 90° Regolazione della distribuzione del fascio luminoso
Materiale	Corpo illuminante: alluminio estruso Copertura lampada: policarbonato Terminali lampada: PC-ABS
Colore	Contenitore: RAL 7016
Parti incluse nella fornitura	Viti di fissaggio
Potenza nominale assorbita	11 W
Possibilità di collegamento	Alimentazione, 2 poli Cablaggio passante, 2 poli Interruttore di posizione della porta
Classe di isolamento	III (SELV)

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Tipo di montaggio corpo illuminante	Fissaggio a vite
	Fissaggio a clip Fissaggio a magnete (opzionale)
Possibili installazioni	Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm
Flusso luminoso	900 lm
Colore luce	4000 K (bianco neutro)
Nota	Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente
Dimensioni	Larghezza: 437 mm Altezza: 75 mm Profondità: 23 mm
Range temperatura di esercizio	-20 °C55 °C
Tensione nominale di esercizio	24 V (DC)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.394
Peso lordo	0.54
Codice tariffa doganale	94054990
EAN	4028177806979
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Approvazioni

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Approvazioni	CQC
	CQC-CCC
	ENEC
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025