# Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 2500.320 Lampada a LED

Stato: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## SZ 2500.320 - Lampada a LED

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.





#### Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2500.320
Esecuzione	con sensore di movimento
Vantaggi	Illuminazione ottimale dell'intero armadio
	Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)
	Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione
Esecuzione	Sensore di movimento
	Connettore ruotabile di 90°
	Regolazione della direzione del fascio luminoso
	Regolazione della distribuzione del fascio luminoso
Materiale	Corpo illuminante: alluminio estruso
	Copertura lampada: policarbonato
	Terminali lampada: PC-ABS
Colore	Contenitore: RAL 7016
Parti incluse nella fornitura	Viti di fissaggio
Potenza nominale assorbita	13 W
Possibilità di collegamento	Alimentazione, 2 poli
	Cablaggio passante, 2 poli
Motion detector	sì

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Classe di isolamento	III (SELV)
Tipo di montaggio corpo illuminante	Fissaggio a vite Fissaggio a clip Fissaggio a magnete (opzionale)
Possibili installazioni	Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm
Flusso luminoso	1.200 lm
Colore luce	4000 K (bianco neutro)
Nota	Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente
Dimensioni	Larghezza: 437 mm Altezza: 85 mm Profondità: 37 mm
Range temperatura di esercizio	-20 °C55 °C
Tensione nominale di esercizio	24 V - 56 V (DC)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.488
Peso lordo	0.65
Codice tariffa doganale	94054990
EAN	4028177918818
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

# Approvazioni

Approvazioni	CQC-CCC
	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025

## Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025