

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.320

## Lampada a LED

Stato: 22/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.320 - Lampada a LED

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2500.320
Esecuzione	con sensore di movimento
Vantaggi	<p>Illuminazione ottimale dell'intero armadio</p> <p>Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)</p> <p>Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione</p>
Esecuzione	<p>Sensore di movimento</p> <p>Connettore ruotabile di 90°</p> <p>Regolazione della direzione del fascio luminoso</p> <p>Regolazione della distribuzione del fascio luminoso</p>
Materiale	<p>Corpo illuminante: alluminio estruso</p> <p>Copertura lampada: policarbonato</p> <p>Terminali lampada: PC-ABS</p>
Colore	Containitore: RAL 7016
Parti incluse nella fornitura	Viti di fissaggio
Potenza nominale assorbita	13 W
Possibilità di collegamento	<p>Alimentazione, 2 poli</p> <p>Cablaggio passante, 2 poli</p>
Motion detector	sì

## Caratteristiche

Classe di isolamento	III (SELV)
Tipo di montaggio corpo illuminante	Fissaggio a vite Fissaggio a clip Fissaggio a magnete (opzionale)
Possibili installazioni	Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm
Flusso luminoso	1.200 lm
Colore luce	4000 K (bianco neutro)
Nota	Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente
Dimensioni	Larghezza: 437 mm Altezza: 85 mm Profondità: 37 mm
Range temperatura di esercizio	-20 °C...55 °C
Tensione nominale di esercizio	24 V - 56 V (DC)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,488 kg
Peso lordo	0,65 kg
Codice tariffa doganale	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Descrizione prodotto	SZ Lampada a LED, 1200 Lm, 24 V (DC), con SEnsore di Movimento, Lunghezza 437 mm

## Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità  
Dichiarazione di conformità UK