


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.470

Interruttore di posizione della porta

Stato: 29/01/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2500.470 - Interruttore di posizione della porta per lampada a LED

Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2500.470
Esecuzione	con cavo di allacciamento
Descrizione prodotto	Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
Colore	Nero
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Sezione	0,75 mm ²
Lunghezza	800 mm
AWG	AWG 18
Norme	Cavi di alimentazione: CYJV2 Interruttore di posizione della porta: NKCR
Dimensioni	Larghezza: 31 mm Altezza: 78 mm Profondità: 30 mm Lunghezza: 800 mm
Allacciamento elettrico	2,5 A
Tensione nominale di esercizio	230 V (AC) 24 V (DC)
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.1
Peso lordo	0.12
Codice tariffa doganale	85365019
EAN	4028177809154
E-Number Sweden	E3465314

Caratteristiche

ETIM 9 EC002626

ETIM 8 EC002626

ECLASS 8.0 27189266

Approvazioni

Approvazioni CQC
CQC-CCC
UL + C-UL (listed)

Spiegazioni Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK