


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.470

# Interruttore di posizione della porta

Stato: 19/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.470 - Interruttore di posizione della porta per lampada a LED

Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2500.470
Esecuzione	con cavo di allacciamento
Descrizione prodotto	Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
Colore	Nero
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Sezione	0,75 mm <sup>2</sup>
Lunghezza	800 mm
AWG	AWG 18
Norme	Cavi di alimentazione: CYJV2 Interruttore di posizione della porta: NKCR
Dimensioni	Larghezza: 31 mm Altezza: 78 mm Profondità: 30 mm Lunghezza: 800 mm
Allacciamento elettrico	2,5 A
Tensione nominale di esercizio	230 V (AC) 24 V (DC)
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,1 kg
Peso lordo	0,12 kg
Codice tariffa doganale	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0	27189266
------------	----------

---

Descrizione prodotto	SZ Interruttore di Posizione della Porta con Cavo di connessione, Lunghezza 800 mm, Nero, UL
----------------------	--

# Approvazioni

---

Approvazioni	CQC CQC-CCC UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------------------------

---

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---