Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2500.470 Interruttore di posizione della porta

Stato: 15/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2500.470 - Interruttore di posizione della porta per lampada a LED

Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2500.470	
Esecuzione	con cavo di allacciamento	
Descrizione prodotto	Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.	
Colore	Nero	
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio	
Sezione	0,75 mm²	
Lunghezza	800 mm	
AWG	AWG 18	
Norme	Cavi di alimentazione: CYJV2 Interruttore di posizione della porta: NKCR	
Dimensioni	Larghezza: 31 mm Altezza: 78 mm Profondità: 30 mm Lunghezza: 800 mm	
Allacciamento elettrico	2,5 A	
Tensione nominale di esercizio	230 V (AC) 24 V (DC)	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	0.1	
Peso lordo	0.12	
Codice tariffa doganale	85365019	
EAN	4028177809154	
E-Number Sweden	E3465314	

© Rittal 2025

Caratteristiche

ETIM 9	EC002626	
ETIM 8	EC002626	
ECLASS 8.0	27189266	

Approvazioni

Approvazioni	CQC
	CQC-CCC
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3