

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2503.020

Supporto di fissaggio a parete

Stato: 30/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2503.020 - Supporto di fissaggio a parete per AX lamiera d'acciaio, KX lamiera d'acciaio, AX IT, EL

Ideale per installazioni fatte da con un operatore e in spazi ristretti.



Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2503.020
Descrizione prodotto	Ideale per installazioni fatte da con un operatore e in spazi ristretti.
Vantaggi	<p>Avvitamento diretto dal retro con una vite autofilettante nella foratura dell'armadio</p> <p>Facile aggancio del supporto a parete in una vite premontata nella parete</p> <p>Grazie alle diverse posizioni di montaggio, il fissaggio a parete può essere adattato in modo ottimale alle condizioni del luogo di installazione</p> <p>In alternativa alla vite autofilettante, il supporto può anche essere fissato dall'interno con una vite e un dado</p> <p>Ulteriore possibilità di fissaggio con un dado per applicazioni dinamiche</p>
Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata
Parti incluse nella fornitura	Supporto di fissaggio a parete Tappi di copertura Materiale di fissaggio
Distanza dalla parete	40 mm

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: AX Lamiera d'acciaio KX Lamiera d'acciaio AX IT EL Armadi compatti da parete AX in 3 parti
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Confezione	4 pz.
Peso netto	0.56
Peso lordo	0.568
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	83025000
EAN	4028177938274
E-Number Sweden	E3465270
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Approvazioni

Approvazioni	DNV-GL UL + C-UL - FTTA
--------------	----------------------------