

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010

Flange passacavi in plastica

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

SZ 2560.010 - Flange passacavi in plastica con fori pretranciati a passo metrico

Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2560.010
Descrizione prodotto	Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi. Utilizzare la guarnizione delle flange passacavi standard.
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Dimensioni	Larghezza: 160 mm Profondità: 70 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AE
Flangia	Grandezza: 1
Range temperatura di esercizio	-40 °C...70 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55 con montaggio a regola d'arte
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
Confezione	10 pz.
Peso netto	0.51
Peso lordo	0.605

Caratteristiche

Codice tariffa doganale 39269097

EAN 4028177550254

E-Number Sweden E3404761

ETIM 9 EC000211

ETIM 8 EC000211

ECLASS 8.0 27142421