


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.400

Flangia metallica

Stato: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2560.400 - Flangia metallica

Utilizzate come parti di ricambio delle flange fornite di serie, grado di protezione IP 66 con montaggio nella posizione normale (inferiore).

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2560.400
Esecuzione	senza fori di aerazione
Descrizione prodotto	Utilizzate come parti di ricambio delle flange fornite di serie.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Dimensioni	Larghezza: 160 mm Profondità: 70 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AE
Flangia	Grandezza: 1
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 quando la flangia viene montata in posizione normale (inferiore)
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.119
Peso lordo	0.128
Codice tariffa doganale	73079100
EAN	4028177510142
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421