## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







assacavi in plastica

5 (Fonte: rittal.com/it-it)



## SZ 2561.010 - Flange passacavi in plastica con fori pretranciati a passo metrico

Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2561.010
Descrizione prodotto	Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi. Utilizzare la guarnizione delle flange passacavi standard.
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
Dimensioni	Larghezza: 330 mm Profondità: 90 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AE
Flangia	Grandezza: 3
Range temperatura di esercizio	-40 °C70 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55 con montaggio a regola d'arte
Number knockouts	3 5 4 2 2

© Rittal 2025

## Caratteristiche

Metric diameter	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Confezione	10 pz.
Peso netto	1.13
Peso lordo	1.396
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177550261
E-Number Sweden	E3404762
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3