


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2561.010

## Flange passacavi in plastica

Stato: 23/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2561.010 - Flange passacavi in plastica con fori pretranciati a passo metrico

Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2561.010
Descrizione prodotto	Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi. Utilizzare la guarnizione delle flange passacavi standard.
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
Dimensioni	Larghezza: 330 mm Profondità: 90 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AE
Flangia	Grandezza: 3
Range temperatura di esercizio	-40 °C...70 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55 con montaggio a regola d'arte
Confezione	10 pz.
Peso netto	1,13 kg
Peso lordo	1,396 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27142421

---

Descrizione prodotto

SZ Flangia Passacavi Gr.3, Metr.